



■ 外 観 図


(SP-15)




(SP-30)



(SP-45)



(SP-60)



(単位：mm)

TIME & ECOLOGY
AMANO

オールステンレスボディ集塵機

SP シリーズ
POWDER COLLECTOR



細江事業所

レバー操作でフィルター簡単着脱

本体内部の清掃性に優れます。



■ 仕様

型式		SP-15			SP-30			SP-45			SP-60		
電源		三相 200V 50/60Hz 各専用											
出力 (kW)		0.75			1.5			2.2			3.7		
風量 (m³/min)		0	7.5	12.0	0	15.0	28.0	0	22.0	40.0	0	30.0	55.0
静圧 (kPa)		2.55	1.77	0.69	2.55	2.26	1.27	2.55	2.35	1.37	2.94	2.65	1.47
騒音 (dB[A])		65±2 以下									68±2 以下		
フィルター	面積 (㎡)	4.5			9.0			13.5			18.0		
	個数 (個)	1(10 枚入り)			2(20 枚入り)			3(30 枚入り)			4(40 枚入り)		
	形状	縫製フィルター											
	払い落とし	手動振動式											
材質 (本体 / ファン)		SUS304 / アルミ											
バケット容量 (L)		21			21			42			42		
電源コード (m)		3(4 心プラグなし)											
吸込口径 (mm)		φ 127			φ 150			φ 200			φ 200		
大きさ (mm)	標準仕様	W400×D650×H1196			W650×D650×H1471			W850×D650×H1488			W1180×D650×H1640		
	HEPA フィルター仕様	W400×D650×H1540			W650×D650×H1812			－			－		
質量 (kg)		90			140			160			230		

※性能、騒音は暫定値です。

- このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
- また、仕様及び記載内容は事前の予告なしに変更することがあります。
- 製品・サービス等の詳細についてのお問い合わせ、ご相談は下記支店・営業所まで。

アマノ株式会社

本社 / 〒222-8558 横浜市港北区大豆戸町275番地 TEL.(045)401-1441(代表) FAX.(045)439-1150
アマノホームページ <http://www.amano.co.jp/>

- 札幌支店 (011) 865-4721
- 盛岡営業所 (019) 647-7866
- 秋田営業所 (018) 864-0456
- 仙台支店 (022) 244-2191
- 山形営業所 (023) 624-5830
- 郡山支店 (024) 932-5080
- 水戸支店 (029) 248-8610
- 宇都宮支店 (028) 638-8511
- 高崎支店 (027) 363-1141
- 大宮支店 (048) 652-2461
- 埼玉環境支店 (048) 976-3811
- 柏支店 (04) 7142-0830
- 千葉支店 (043) 234-1611
- 千葉環境営業所 (043) 234-1611
- 東京支店 (03) 3543-2251
- 東京パニング支店 (03) 3543-4107
- 鎌倉支店 (027) 6859-3880
- 東京環境支店 (03) 3543-4112
- 長野パニング支店 (03) 6859-2700
- 新宿支店 (03) 5325-0360
- 新宿パニング支店 (03) 5325-0360
- 立川支店 (042) 522-4131
- 立川パニング支店 (042) 522-4131
- 品川支店 (03) 5487-6620
- 神奈川支店 (045) 540-8061
- 神奈川環境支店 (045) 540-8062
- 横浜支店 (045) 540-8068
- 厚木支店 (046) 224-5011
- 藤沢営業所 (0466) 87-6901
- 静岡支店 (054) 237-6181
- 沼津営業所 (055) 922-6078
- 浜松支店 (053) 475-1441
- 新潟支店 (025) 280-1811
- 長岡営業所 (0258) 23-3341
- 長野支店 (026) 268-2190
- 諏訪営業所 (0266) 53-7351
- 金沢支店 (076) 240-3456
- 富山支店 (076) 422-8411
- 豊橋営業所 (0532) 32-3315
- 豊田支店 (0565) 25-3560
- 名古屋支店 (052) 723-1171
- 中部パニング支店 (052) 723-1120
- 名古屋環境支店 (052) 723-1305
- 岐阜パニング支店 (052) 723-1173
- 岡谷支店 (059) 354-1651
- 岐阜支店 (058) 273-0125
- 京都支店 (075) 662-2171
- 京滋環境支店 (075) 662-2175
- 大阪支店 (06) 6531-9915
- 大阪環境支店 (06) 6531-9131
- 近畿パニング支店 (06) 6531-9918
- 東大阪支店 (06) 6789-8866
- 堺支店 (072) 268-6306
- 神戸支店 (078) 371-2345
- 神戸環境支店 (078) 371-2345
- 姫路営業所 (079) 223-2067
- 岡山支店 (086) 244-0061
- 高松支店 (087) 866-8444
- 高知駐在所 (088) 866-8130
- 松山支店 (089) 931-1150
- 広島支店 (082) 295-7261
- 広島環境支店 (082) 295-7261
- 松江営業所 (0852) 24-9422
- 山口営業所 (083) 972-6751
- 北九州支店 (093) 921-0407
- 福岡支店 (092) 473-6181
- 福岡環境支店 (092) 473-6199
- 九州パニング支店 (092) 452-2123
- 長崎出張所 (095) 808-0219
- 熊本営業所 (096) 369-1711
- 鹿児島営業所 (099) 267-2110
- 沖縄駐在所 (098) 858-7212

**安全に関するご注意**
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお使い下さい。

ご用命は信頼と実績の当店で

※HEPA フィルター BOX、キャスター、吸込口直管はオプションです。



レバー操作でフィルター簡単着脱

オールステンレスボディ
材質：SUS304 仕上：外面パフ#400

POWDER COLLECTOR



衛生面を考慮し、日常の“清掃性”にこだわりました。

吸湿性・付着性粉体の集塵用途にも利用可能です。

■ フィルター着脱が簡単

工具やネジを使わずにレバー操作のみでフィルターを取り外すことができるため、日々の清掃時間を短縮できます。



■ フィルターは洗えます。

フィルターは一枚ずつ枠から上方へ引き抜くだけで簡単に取り外すことができ、水洗いも可能です。



工具やボルトを使わずに
取外し可能です。

※フィルターは水洗い可能ですが吸引粉体は水に溶ける物が対象です。
水に溶けない粉体の場合、フィルターの水洗いは不向きです。

■ バケット清掃が簡単

プレス製作により薄板で軽量のバケットです。パッキンは簡単に取り外すことができます。





■ HEPA フィルター搭載可能（オプション）

0.3 μ m 粒子を 99.97% 捕集できる HEPA フィルターを搭載することができます。



■ 払落し部も取り外し可能

工具を使わずに払落し部や点検扉パッキンを取り外すことができます。



■ キャスター装着可能（オプション）

車輪素材はウレタン製とナイロン製の二種類から選ぶことができます。

■ フィルター
フィルターはパッキン付きです。水洗いすることができます。
木綿とくらべ水洗いしても縮みにくい素材を使用しています。



標準フィルター（素材：テフロン織布）
※他の材質もオプション対応承ります。

⚠ ※HEPA フィルター BOX、キャスター、吸込口直管はオプションです。
※材質 SUS316 も対応可能です。表面処理は個別に承ります。